

MAT: 14797647
W01,TE0(C)X0X
MODEL .7512E3E56-S

MADE IN MEXICO

FOR SAFE AREA
 LISTED
 3PTD
 US

For 60Hz: Class I, Zone 2, IIC
 Class I, Div.2, Gr. A,B,C,D - T3
 W01,TE0(C)X0X
 Div 2 Inverter Duty (SF1,00)
 CT 2:1/VT 1000:1

PH 3	Hz 60
FR 56H	
DUTY CONT.	
ALT 1000 m.a.s.l	
INS CL F DT 80K	
AMB 40°C	
ENCL TFC	
USABLE @208V 2.96A SF 1.00	
HP 0.75	KW 0.55
V 230/460	A 2.68/1.34
SFA 3.08/1.54	SF 1.15
PF 0.68	RPM 1155
NEMA 75.5%	NOM. EFF 75.5%
ALTERNATE RATING: 0.75HP 60Hz 190-220/380-415V EFF 72.6% (IE1) IEC 60034-1	
2.98-2.77/1.49-1.47A 935RPM	
For safe area-inverter duty motor For 60Hz use on VPWM 1000:1 VT, 10:1 CT	
MOBIL POLYREX EM	
DE 6203-ZZ	
ODE 6202-ZZ	

LOW VOLTAGE

HIGH VOLTAGE

INTERCHANGE ANY TWO LINE WIRES TO REVERSE THE ROTATION

T1-BLU T2-WHT
 T3-ORG T4-YEL
 T5-BLK T6-GRY
 T7-PNK T8-RED
 T9-RED BRK

AVERTISSEMENT: Le moteur doit être mis à terre conformément aux codes électriques locaux et nationaux afin d'éviter tout choc électrique grave. Déconnectez l'alimentation avant l'entretien de la machine.

WARNING: Motor must be grounded in accordance with local and national electrical codes to prevent serious electrical shocks. Disconnect power source before servicing unit.